



濡らして巻くだけの補修材  
**クイックテープ**

3分で固着

耐熱  
-15~200℃

**濡らして巻き付けるだけ!**  
**スピード固着で、施工時間大幅短縮!**



**強力固着**

飲料水  
配管補修  
OK!



**固着後、補修効果は  
半永久的に持続。**

濡らして巻くだけの簡単作業で、配管の補修と補強が一度に完了。わずか3分で固着、20分で硬化、大幅に作業時間を短縮できます。

**あらゆる金属、セラミック、PVC等幅広い材質に使用できます。**

食品衛生法第370号、第595号 承認

米国環境保護法EPA601、国際規格AS4020 承認



QT-1 (12枚入)  
QT-2 (8枚入)  
QT-3 (6枚入)



**約3分で強力固着!**

### レクター・クイックテープ

**キット内容** ●ファイバーグラストープ(アルミパック入り) ●ゴム手袋(1双) ●パット

	QT-1	QT-2	QT-3
商品サイズ(mm)	巾25×長さ600	巾50×長さ1200	巾75×長さ2400
対応パイプ径	25A以下	50A以下	80A以下
材質	グラスファイバー製の布テープ		
巻き数	6~8回程度		
硬度	ショア-D60		
耐熱温度	-15~200℃		
耐圧	12.6kg/cm <sup>2</sup> (ASTM D1599テスト)		
JANコード	4560361000157	4560361000164	4560361000171

用法：金属、プラスチック、PVC、FRP、セラミック、ガラス、ゴムなどの配管やホースの補修及び補強。特に薬品やオイルを使用する配管に適しています。

※圧力が掛かっていない状態で補修してください。

◆ハイテープ  
◆クイックテープ耐薬品性  
○=良好 X=不適合

20%酢酸	○
20%硝酸	○
75%硫酸	○
20%水素酸	○
メチルアルコール	○
10%アンモニア	○
ガソリン	○
灯油	○
トルエン	○
37%塩酸	○
コーンオイル	○

### ご使用方法

左ページP7のハイテープと同じですが、④※のみ異なります。

④※約3分で固着。20分で硬化と大幅に作業時間を短縮します。

●補修部によりレクターシール、アーロンテープ(アーロンテープ・グレー)との併用をおすすめします。

●レクターシールで補修後、補強の為にクイックテープ、ハイテープを併用。

●アーロンテープ、アーロンテープ・グレーで補修後、保護の為にクイックテープ、ハイテープを併用。